


E37511



Tube protecteur pour des sondes de température

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Application

Version	pour capteurs de température EL = 100 mm	
Tenue en pression [bar]	16	

Données mécaniques

Poids [g]	184,3	
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité Ø 6 mm	
Raccord process	G 1/2	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	≤ 0,6 / -	
Longueur d'installation EL [mm]	68	
Longueur perçage BL [mm]	137	

Remarques

Quantité	1 pièces	
----------	----------	--