

Tube protecteur pour des sondes de température

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150


Application

Version	pour capteurs de température EL = 150 mm	
Tenue en pression [bar]	100	
Remarque sur la tenue en pression	< 250 °C	

Données mécaniques

Poids [g]	142,8	
Matières	inox 1.4571 (316Ti)	
Raccordement capteurs	G 1/2 Ø 6 mm	
Raccord process	G 1/2	
Longueur d'installation EL [mm]	124	
Longueur perçage BL [mm]	150	

Remarques

Quantité	1 pièces	
----------	----------	--