


E37850



Tube protecteur pour des sondes de température

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



1 1,5" Clamp (ISO 2852)



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Application	
Version	pour capteurs de température EL = 350 mm
Tenue en pression [bar]	25
Données mécaniques	
Poids [g]	653
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	1/2" NPS Ø 6 mm approprié pour G 1/2 et 1/2" NPT
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	≤ 0,6 / -
Longueur d'installation EL [mm]	267
Longueur perçage BL [mm]	304,8
Remarques	
Quantité	1 pièces