


E38505



Tube protecteur pour des sondes de température

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



EC 1935/2004 FDA

Application

Version	pour capteurs de température EL = 83 mm	
Tenue en pression [bar]	16	

Données mécaniques

Poids [g]	101,2	
Matières	inox (1.4435 / 316L)	
Couple de serrage [Nm]	20	
Raccordement capteurs	G 3/8 Taraudage Ø 3 mm	
Raccord process	G 1/2	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	< 0,4 / -	
Longueur d'installation EL [mm]	20	
Longueur perçage BL [mm]	83	

Remarques

Quantité	1 pièces	
----------	----------	--