





Tube protecteur pour des sondes de température

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



Application		
Version		pour capteurs de température EL = 83 mm
Tenue en pression	[bar]	16
Données mécaniques		
Poids	[g]	97
Matières		inox (1.4435 / 316L)
Couple de serrage	[Nm]	20
Raccordement capteurs		G 3/8 Taraudage Ø 3 mm
Raccord process		G 1/2
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		< 0,4 / -
Longueur d'installation EL	[mm]	30
Longueur perçage BL	[mm]	83
Remarques		
Quantité		1 pièces