




Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT SI



Application	
Version	pour sondes et détecteurs de débit compacts
Application	pour les applications industrielles
Montage	avec raccord à visser G1/8 mâle, position de montage au choix
Fluides	milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C]	0...80; (Gradient de température maxi du fluide: 1 K/min)
Tenue en pression [bar]	300
Etendue de mesure / plage de réglage	
Plage de débit [ml/min]	2...100
Tests / Homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	156,5
Dimensions [mm]	M12 x 1
Désignation du filetage	M12 x 1
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	M12 x 1
Raccord process	G 1/8
Accessoires	
Fourniture	joints d'étanchéité: 1, U-seal
Accessoires en option	Adaptateur: ≤ 30 bar, E40101 Adaptateur: ≤ 300 bar, E40236
Remarques	
Remarques	Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.
Quantité	1 pièces