


Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT SF PTFE



Application

Version	pour sondes de débit céramiques G 1/4	
Montage	avec raccord à visser G1/8 mâle, position de montage au choix	
Température du fluide	[°C]	0...80
Tenue en pression	[bar]	30

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de débit	[ml/min]	2...50
----------------	----------	--------

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	48
Matériaux		PTFE
Raccordement capteurs		G 1/4
Raccord process		G 1/8

Remarques

Remarques	Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.
Quantité	1 pièces