




Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING CAP G1",PVDF



Application		
Tenue en pression	[bar]	8
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...110
Données mécaniques		
Poids	[g]	50,2
Dimensions	[mm]	G 1 / L = 50
Désignation du filetage		G 1
Matières		Adaptateur: PVDF
Couple de serrage	[Nm]	5
Raccordement capteurs		taraudage M18 x 1 Taraudage
Raccord process		taraudage G 1 filetage extérieur
Remarques		
Quantité		1 pièces