
E43002

Raccord à souder pour capteurs de niveau

WELDING ADAPTER 50/D16



Application		
Version		pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Montage		Adaptateur presse-étoupe
Tenue en pression	[bar]	0,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...80
Tests / Homologations		
Directive relative aux équipements sous pression		Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité		La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques		
Poids	[g]	394,5
Dimensions	[mm]	Ø 50 / L = 37,5
Matières		flasque: inox; écrou: inox; Douille d'écartement: laiton; bague de fixation: FKM
Couple de serrage	[Nm]	6...9
Raccordement capteurs		Ø 16 mm
Raccord process		Raccord à souder Ø 50 mm
Remarques		
Quantité		1 pièces