


# E43005



## Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 100-125 D16



Application	
Version	pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Tenue en pression [bar]	0,5
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...80
Données mécaniques	
Poids [g]	252
Matières	flasque: aluminium anodisé; écrou: inox; Douille d'écartement: laiton; bague de fixation: FKM
Couple de serrage [Nm]	6...9
Raccordement capteurs	Adaptateur de serrage Ø 16 mm
Raccord process	flasque
Remarques	
Quantité	1 pièces