


## Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 65-80 D16



## Application

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Version                 | pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL |
| Tenue en pression [bar] | 0,5                                               |

## Données mécaniques

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids [g]              | 144,5                                                                                         |
| Matières               | flasque: aluminium anodisé; écrou: inox; Douille d'écartement: laiton; bague de fixation: FKM |
| Couple de serrage [Nm] | 6...9                                                                                         |
| Raccordement capteurs  | Adaptateur de serrage Ø 16 mm                                                                 |
| Raccord process        | flasque                                                                                       |

## Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|