E43007

Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 54-52X52



1 joints d’étanchéité

Application		
Version		pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Tenue en pression	[bar]	0,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	121
Matières		flasque: aluminium anodisé; écrou: inox; Douille d’écartement: laiton; bague de fixation: FKM; joint d'étanchéité: Tesnit
Couple de serrage	[Nm]	6...9
Raccordement capteurs		Adaptateur de serrage Ø 16 mm
Raccord process		flasque
Remarques		
Quantité		1 pièces