


## Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



## Application

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Version                   | pour capteurs de niveau LR |
| Montage                   | selon DIN 24557            |
| Pression de la cuve [bar] | -1...16                    |

## Conditions d'utilisation

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Température ambiante [°C] | 0...80 |
|---------------------------|--------|

## Données mécaniques

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poids [g]              | 257,3                                               |
| Type de montage        | selon DIN 24557                                     |
| Matières               | flasque: inox (1.4305/303); joint d'étanchéité: NBR |
| Couple de serrage [Nm] | 6...9                                               |
| Raccordement capteurs  | taraudage G 3/4 Taraudage                           |
| Raccord process        | flasque Ø 90 mm                                     |

## Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|