


# E43206



## Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



| Application               |   |
|---------------------------|---|
| Version                   | pour capteurs de niveau LR                          |
| Montage                   | selon DIN 24557                                     |
| Pression de la cuve [bar] | -1...16   |
| Conditions d'utilisation  |   |
| Température ambiante [°C] | 0...80  |
| Données mécaniques        |   |
| Poids [g]                 | 266,8   |
| Type de montage           | selon DIN 24557                                     |
| Matières                  | flasque: inox (1.4305/303); joint d'étanchéité: NBR |
| Couple de serrage [Nm]    | < 40  |
| Raccordement capteurs     | taroudage 3/4" NPT Taroudage                        |
| Raccord process           | flasque Ø 90 mm                                     |
| Remarques                 |   |
| Quantité                  | 1 pièces  |