




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

Application		
Version		pour capteurs de niveau LR
Température du fluide	[°C]	-40...200
Tenue en pression	[bar]	16
Résistance à la dépression	[mbar]	-1000
PMSA pour des applications selon NEC	[bar]	16
Données mécaniques		
Poids	[g]	290,5
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)	
Raccordement capteurs	taraudage G 3/4 Taraudage	
Raccord process	taraudage G 3/4 filetage extérieur	
Longueur L	[mm]	450
Accessoires		
Fourniture	joint d'étanchéité: 1	
Remarques		
Quantité	1 pièces	