




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L1200



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

| Application                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                                    | pour capteurs de niveau LR                                                                                                                             |
| Température du fluide [°C]                 | -40...200                                                                                                                                              |
| Tenue en pression [bar]                    | 16                                                                                                                                                     |
| Résistance à la dépression [mbar]          | -1000                                                                                                                                                  |
| PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 16                                                                                                                                                     |
| Données mécaniques                         |                                                                                                                                                        |
| Poids [g]                                  | 690                                                                                                                                                    |
| Matières                                   | Tube coaxial: inox (1.4301/304); joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301) |
| Raccordement capteurs                      | taroudage G 3/4 Taroudage                                                                                                                              |
| Raccord process                            | taroudage G 3/4 filetage extérieur                                                                                                                     |
| Longueur L [mm]                            | 1200                                                                                                                                                   |
| Accessoires                                |                                                                                                                                                        |
| Fourniture                                 | joint d'étanchéité: 1                                                                                                                                  |
| Remarques                                  |                                                                                                                                                        |
| Quantité                                   | 1 pièces                                                                                                                                               |