




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE NPT L1600



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

Application		
Version	pour capteurs de niveau LR	
Température du fluide	[°C]	-40...200
Tenue en pression	[bar]	16
Résistance à la dépression	[mbar]	-1000
PMSA pour des applications selon NEC	[bar]	16
Données mécaniques		
Poids	[g]	875
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)	
Raccordement capteurs	taraudage G 3/4 Taraudage	
Raccord process	taraudage 3/4" NPT filetage extérieur	
Longueur L	[mm]	1600
Remarques		
Quantité	1 pièces	