




## Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L150



1 joint

**CRN**

| Application                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                                    | pour capteurs de niveau LR                                                                                                                               |
| Température du fluide [°C]                 | -20...200                                                                                                                                                |
| Tenue en pression [bar]                    | 16                                                                                                                                                       |
| Résistance à la dépression [mbar]          | -1000                                                                                                                                                    |
| PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 16                                                                                                                                                       |
| Données mécaniques                         |                                                                                                                                                          |
| Poids [g]                                  | 135                                                                                                                                                      |
| Matières                                   | Tube coaxial: inox (1.4301/304); joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; Collier de fixation: inox 1.4310 (301) |
| Raccordement capteurs                      | taraudage G 3/4 Taraudage                                                                                                                                |
| Raccord process                            | taraudage G 3/4 filetage extérieur                                                                                                                       |
| Longueur L [mm]                            | 150                                                                                                                                                      |
| Accessoires                                |                                                                                                                                                          |
| Fourniture                                 | joints d'étanchéité: 1                                                                                                                                   |
| Remarques                                  |                                                                                                                                                          |
| Quantité                                   | 1 pièces                                                                                                                                                 |