




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 bride de fixation pour pièce de centrage

Application

Version	Version sans perçage, pour capteurs de niveau, LR
Température du fluide [°C]	-40...200
Tenue en pression [bar]	16
Résistance à la dépression [mbar]	-1000

Données mécaniques

Poids [g]	600
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)
Raccordement capteurs	taroudage G 3/4 Taroudage
Raccord process	taroudage G 3/4 filetage extérieur
Longueur L [mm]	1000

Accessoires

Fourniture	joint d'étanchéité: 1
Accessoires en option	Pièce de centrage pour tubes coaxiaux: 1, E43222

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------