




Pièce en T

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM**

Application

Version		pour capteurs et adaptateurs avec raccord process G ½ A
Tenue en pression	[bar]	25

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	407,5
Matériaux		inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs		G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process		Raccord à souder Ø 41 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		0,8 / 4

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1, FKM
------------	-----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------