




Câble de connexion

CABLE CAN ADAPTER



L: 0,15 m

Application		
Système		contacts dorés
Version		câble adaptateur CAN
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	48,8
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 55
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces




Câble de connexion

CABLE CAN ADAPTER

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement électrique

Câble: 0,15 m, PUR / PVC, noir, Ø 6,8 mm; 4 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

