


Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Application

Version

caoutchouc à picots

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-30...80

Données mécaniques

Poids

[g]

63,2

Diamètre intérieur

[mm]

6

Diamètre extérieur

[mm]

63,6

Matières

roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU

Dureté surface

60 Shore A

Périmètre

[mm]

200

Remarques

Quantité

1 pièces