


Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Application

Version

plastique lisse

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-30...80

Données mécaniques

Poids

[g]

64,2

Diamètre intérieur

[mm]

6

Diamètre extérieur

[mm]

63,66

Matières

roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU

Couple de serrage

[Nm]

1,5; (Vis de fixation)

Dureté surface

90 Shore A

Périmètre

[mm]

200

Remarques

Quantité

1 pièces