E60112

Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Application		
Version		plastique lisse
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	61,5
Diamètre intérieur	[mm]	10
Diamètre extérieur	[mm]	63,66
Matières		roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU
Couple de serrage	[Nm]	1,5; (Vis de fixation)
Dureté surface		90 Shore A
Périmètre	[mm]	200
Remarques		
Quantité		1 pièces