


E60124




Prise à câbler

SDOGK120--LFKSG



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	4,5...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...125
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	45
Dimensions	[mm]	28 x 28 x 53
Matières		laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir
Matière du corps		laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
soudure: ...1 mm²		
Raccordement électrique - Prise		
Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique		



E60124



Prise à câbler

SDOGK120--LFKSG

Raccordement

