


E60136



Prise à câbler

SDOGK120MKRFKSG



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...125

Protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 79

Dimensions [mm] 25 x 25 x 45

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

soudure: ...1 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...6 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E60136



Prise à câbler

SDOGK120MKRFKSG

Raccordement

