


E60146



Prise à câbler

SDOGK210MKRFKSG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	4,5...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...125
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	68,8
Dimensions	[mm]	28 x 28 x 52
Matières		laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir
Matière du corps		laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique
Matière bague moletée		laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique
Remarques		
Quantité		1 pièces

E60146



Prise à câbler

SDOGK210MKRFKSG


Raccordement électrique

Connexion à souder/sertir: ...0,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique



Raccordement

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____