


E60147



Câble avec prise femelle

ADOGK120MKR0010B12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...80

Protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 957,2

Dimensions [mm] 28 x 28 x 52

Matières laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir

Matière du corps laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique / laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique

Matière bague moletée laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique


Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique

E60147



Câble avec prise femelle

ADOGK120MKR0010B12



Raccordement

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc