


E60157



Prise à câbler

SDOGK170MKLFKSG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...125

Protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 68,6

Dimensions [mm] 28 x 28 x 52

Matières laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir

Matière bague moletée laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique

Remarques

Quantité 1 pièces


Raccordement électrique

Connexion à souder/sertir: ...0,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique



E60157



Prise à câbler

SDOGK170MKLFKSG

Raccordement

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives