


E60174



Prise à câbler

SDOGJ120MSLFBPG



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	4,5...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	55,3
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 60
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E60174



Prise à câbler

SDOGJ120MSLFPKG

Raccordement électrique

soudure: ...0,25 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M18, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

