


E60190



Câble avec prise femelle

ADOGK170MSL005B17

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	4,5...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	550
Dimensions	[mm]	28 x 28 x 52
Matières		laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir
Matière du corps		laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique
Matière bague moletée		laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique
Remarques		
Quantité		1 pièces

E60190



Câble avec prise femelle

ADOGK170MSL005B17


Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique



Raccordement

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune
screen =	blindage