


E70450




Câble de connexion

Edge-Gateway/Power cable M12



Application	
Application	alimentation en tension pour edgeGateway
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	8...32 DC
Conditions d'utilisation	
Température de stockage [°C]	-40...105
Protection	IP 65
Données mécaniques	
Poids [g]	111,5
Matières	PBT GF20
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 0,6 m, PVC; FLRY-B	
Raccordement	



E70450



Câble de connexion

Edge-Gateway/Power cable M12

Raccordement électrique - connecteur



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.