


E70455



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL



Application

Version	AS-i
---------	------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
----------------------------	----------------

Sorties

Courant de sortie total pour toutes les sorties [A]	2
---	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-30...80
Protection	IP 68; IP 69K

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-6-2
-----	--------------

Données mécaniques

Poids [g]	47
Matières	pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM

Accessoires

Accessoires en option	Clé dynamométrique:, E70390
-----------------------	-----------------------------

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL

Raccordement électrique



Raccordement

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; Couple de serrage: ...0,8 Nm