


E70582



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 figure à titre d'exemple



Application	
Application	Répartition de la tension AS-i et de l'alimentation 24 V externe sur connecteur femelle M12
Données électriques	
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Sorties	
Technologie	AS-i; (24V)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...75
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	89
Matières	boîtier: PBT / PC
Couple de serrage [Nm]	1,65
Accessoires	
Accessoires en option	terminaison pour câble plat:; E70413 Bouchon thermorétractable:; E70113

E70582



Prise vampire AS-Interface


FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Remarques	
Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Connecteur: M12; codage: A; Corps: PUR; Couple de serrage: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +