


# E70583



## Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



1 figure à titre d'exemple



Application	
Application	Répartition de la tension AS-i sur connecteur femelle M12
Données électriques	
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Sorties	
Technologie	AS-i
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...75
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	83,1
Matières	boîtier: PBT / PC
Couple de serrage [Nm]	1,65
Accessoires	
Accessoires en option	terminaison pour câble plat:, E70413 Bouchon thermorétractable:, E70113

# E70583



## Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL


### Remarques

Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Quantité	1 pièces


### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Connecteur: M12; codage: A; Corps: PUR



### Raccordement



1	AS-i +
3	AS-i -