E70586

Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL

Article de remplacement: E75005

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Sorties		
Technologie		AS-i
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	54
Matières		PBT / PC
Couple de serrage	[Nm]	1,65
Accessoires		
Accessoires en option		terminaison pour câble plat:, E70413
		Bouchon thermorétractable:, E70113
Remarques		
Remarques		L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.
		Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Quantité		1 pièces

E70586

Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A



1	AS-i +
3	AS-i -
Encoche de positionnement en bas à gauche	