E70599

Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 5 m UL



Données électriques		
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Sorties		
Technologie		AS-i
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	182,8
Matières		boîtier: PBT / PC; vis: inox (1.4305/303)
Couple de serrage	[Nm]	< 1,65
Accessoires		
Accessoires en option		terminaison pour câble plat:, E70413
		Bouchon thermorétractable:, E70113
Remarques		
Remarques		L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.
		Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Quantité		1 pièces

E70599

Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 5 m UL

Raccordement électrique

Câble: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



brun	AS-i +
bleu	AS-i -