



Câble de connexion

VDOGF030MSS00,6A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques


Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E70015



Câble de connexion

VDOGF030MSS00,6A03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

