




Câble de connexion

VSTGH030MSS0010A03DOAF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé






Câble de connexion

VSTGH030MSS0010A03DOAF030MSS

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

