


# E70053



## Câble de connexion

VDOAH040MSS00,6A04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E70053



## Câble de connexion

VDOAH040MSS00,6A04STAH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

