


E70057



Câble de connexion

VDOAH040MSS0005A04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E70057



Câble de connexion

VDOAH040MSS0005A04STAH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

