




Câble en Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	132,6
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Nombre d'emplacements répartiteur		2
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité		1 pièces



Câble en Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Raccordement électrique


Câble: 1,5 m, PUR, noir, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Raccordement électrique - Prise A

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



E70064



Câble en Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Raccordement électrique - Prise B

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

