




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11416

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

### Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 46,5
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	1 x LED, jaune
------------	---------------	----------------

### Accessoires

Fourniture		vis
		étiquette

### Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

# E70076



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

