




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0002A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | < 24 AC/DC |
| Limiteur de surtension |     | oui; (VDR) |

### Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Protection           |      | IP 67    |

### Données mécaniques

|                       |      |                 |
|-----------------------|------|-----------------|
| Dimensions            | [mm] | 15 x 15 x 46,5  |
| Matières              |      | TPU             |
| Matière du corps      |      | TPU             |
| Matière bague moletée |      | laiton, nickelé |

### Afficheurs / éléments de service

|            |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| Indication | Disponibilité | 1 x LED, jaune |
|------------|---------------|----------------|

### Accessoires

|            |           |
|------------|-----------|
| Fourniture | vis       |
|            | étiquette |

### Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0002A03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

