



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0005A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 46,5
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	1 x LED, jaune
------------	---------------	----------------

Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0005A03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

