




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11436
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		vis
		étiquette
Remarques		
Quantité		1 pièces




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type C standard industriel, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

