




Prise vampire AS-Interface

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Article de remplacement: E75005

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Version		AS-i
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	17,9
Matières		PA
Matière du corps		PA
Remarques		
Remarques	Notice d'installation Séparer d'abord la fixation (orange) de la prise vampire.	
	Insérer le câble dans la fixation et la fermer.	
	Assembler de nouveau la fixation et la prise vampire.	
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
	en cas de raccordement à un câble plat AS-i jaune	
1	AS-i +	
3	AS-i -	
	en cas de raccordement à un câble plat noir	
1	+24V DC	
3	0V	

E70096



Prise vampire AS-Interface

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PA

