

E70100




Prise à câbler

SDOGL070PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E70142

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total	[A]	10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...100
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	29 x 29 x 71
Matières		PBT
Matière du corps		PBT
Matière bague moletée		PBT

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

E70100



Prise à câbler


SDOGL070PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 10...12 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x Rd24, droit; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PBT



Raccordement

