




Câble de connexion

VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques


Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E70115




Câble de connexion

VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

