


# E70124



## Câble de connexion

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...36 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières TPU; PBT

Matière du corps TPU / PBT

Matière bague moletée PBT / PA

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PBT; Verrouillage: PBT



# E70124




## Câble de connexion

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PBT; Verrouillage: PA

